

Garant GRIDLINE

**Omare za čistilna sredstva širina 30G s krilnimi vrati brez okna, Višina mm/tip: 2000-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	987030 2000-2
GTIN	4062406588519
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Univerzalna omara za čistilna sredstva, naprave za čiščenje in oblačila. Možnost namestitve pocinkanih polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**. Nivelirni podstavek s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Nosilnost police 25 kg. Luknje 9×9 mm v 37 mm rastru na ohišju za razdelitev čistilnih sredstev so primerne za **pritrditev kavljev in držal Easyfix** (v skupini 95).

**Obseg dobave:**

Praktična neprekinjena razdelitev s 4 policami širine 13G. Dodatna polica širine 13G z letvijo s kavljji za oblačila (s 3 kavljji).

**Obseg dobave:**

Letev s kavljji za oblačila art. 940610: 1

**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 7016, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Omare za čistilna sredstva so združljive z vsemi omarami GridLine z globino 20G in jih je mogoče poljubno kombinirati z njimi. Dodatni pribor, kot so police in predali, najdete v skupini 94.

## Tehnični opis

Globina v G	20
Višina	2000 mm
Globina	500 mm
Širina v G	30
Uporabna višina	1840 mm
Masa	104 kg
Širina	750 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omare za čistilna sredstva

## Pribor

Letev s kavljji za oblačila za širino omare/prekata v G 30	940610 30
--	-----------