

Garant GRIDLINE

Omare za čistilna sredstva širina 40G s krilnimi vrati brez okna, Višina mm/tip: 2000-4**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	987031 2000-4
GTIN	4062406588533
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Univerzalna omara za čistilna sredstva, naprave za čiščenje in oblačila. Možnost namestitve pocinkanih polic v rastru 25 mm. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s **cilindrično ključavnico**. Nivelirni podstavek s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin. Nosilnost police 25 kg. Luknje 9×9 mm v 37 mm rastru na ohišju za razdelitev čistilnih sredstev so primerne za **pritrditev kavljev in držal Easyfix** (v skupini 95).

Obseg dobave:

Praktična razdelitev s po 3 policami širine 20G. Dodatna luknjasta stena na notranji steni omare. Vklj. s kavlji in držali Easyfix.

Obseg dobave:

Kavelj Easyfix art. 955505 vel. 50: 5

Kavelj Easyfix art. 955605 vel. 60: 2

Držalo Easyfix art. 9554665 vel. 18–26: 2

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Omare za čistilna sredstva so združljive z vsemi omarami GridLine z globino 20G in jih je mogoče poljubno kombinirati z njimi. Dodatni pribor, kot so police in predali, najdete v skupini 94.

Tehnični opis

Globina v G	20
Širina v G	40
Širina	1000 mm
Uporabna višina	1840 mm
Globina	500 mm
Masa	109 kg
Višina	2000 mm
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	25 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Omare za čistilna sredstva

Pribor

Držalo za cevi Easyfix Notranji Ø 60 mm	955605 60
Držalo orodij Easyfix 45° Uporabna globina 50 mm	955505 50
Giblivo vpenjalno držalo Easyfix Ø sponk 18-26 mm	955665 18-26