


Garant UNILINE

**UNI Tower, H-oblika, asimetrično stacionarno, Tip: L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	987104 L
GTIN	4062406587888
Razred artikla	9GC

**Opis****Izvedba:**

Modularni sistem za pripravo za neposredni dostop do delovnih materialov in hitro vizualizacijo informacij.

Stolp UNI Tower asimetrične H-oblike je mogoče opremiti **z obeh strani**. V nižjem predelku je mogoče namestiti 2 zbiralnika uporabnih materialov art. 987110 vel. 45. Manjši predelek je primeren za shranjevanje čistilnih sredstev in naprav.

Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom Easyfix. Vse zunanje stene in sredinska stena imajo vsestransko uporabne luknjaste stene s  $\square$  9x9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal Easyfix. Antracitni nastavek s piktogramom za čiščenje je namenjen hitri vizualizaciji. Izbirna vrata, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja. Vrat ni mogoče kombinirati z držalom za papir v roli.

**Lakiranje:**

Dvobaravno **prašno lakiranje**, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. **Konfiguracija ni možna.**

**Napotek:**

Dodatni pribor, kot so piktogrami, police, predali in vrata, najdete pod art. 955474 – 955499.

Raster luknjastih sten Hoffmann: 9x9

Višina: 1920 mm

Širina: 750 mm

Globina: 750 mm  
Uporabna širina: 690 mm  
Uporabna globina: 180/ 330 mm  
Masa: 92 kg

## Tehnični opis

Širina	750 mm
Uporabna globina	180/ 330 mm
Višina	1920 mm
Serija	Tower
Masa	92 kg
Uporabna širina	690 mm
Globina	750 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9
Vrsta izdelka	čistilna postaja