

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush tip C Ø 25 mm Garnitura, 24-delna, držalo Ø 3 mm, RB-ZB,
Zrnatost: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573545 50
GTIN	50048011276118
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Zalite ščetke za posebno čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn in aluminijevega oksida ter imajo **izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.**

Radialna ščetka Bristle-Brush je sestavljena iz posamičnih segmentov (širina prib. 1,6 mm). Vpenjalni trn (**držalo Ø 3 mm**) je mogoče odstraniti. Segmente je mogoče kombinirati v poljubno široko ščetko.

Z zakrivljenimi ščetinami (tip C) za **obdelavo profiliranih površin.**

Uporaba:

Upoštevajte smer vrtenja.

Uporaba na premih brusilnikih ali gibljivih gredeh brez dodatnega pribora.

Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.

Obseg dobave:

24 posamičnih segmentov (širina pribl. 1,6 mm) **vklij. z vpenjalnim trnom** z držalom Ø 3 mm.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	35000 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	25 mm
Ø držala D _s	3 mm
Barva	zelena
Zrnatost	50
Širina ščetke	1,6 - 10 mm

Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	RB-ZB
Oznaka proizvajalca	RB-ZB
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka