



## Garnitura pil z dvokomponentnim ročajem, 6-delna v rolo torbici Kovina/les, nasek 2, Dolžina brez nasadila: 250mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	517417 250
GTIN	4009215192285
Razred artikla	56B

### Opis

#### Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

Zaradi boljše zaščite so garniture pil pregledno spravljene v **robustnih najlonskih rolo torbica**. Pile so zaščitene pred umazanijo, nasek se ne more poškodovati, kar zagotavlja trajno učinkovitost, gladke piljene površine in daljšo življenjsko dobo.

**Nasek 2** = polfini.

Z ročajem iz dvokomponentne umetne mase, odporne proti udarcem.

#### Uporaba:

**Kakovostne pile** za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

#### Obseg dobave:

**6-delna** garnitura pil s po eno **ploščato, polokroglo in okroglo rašpljo za les** ter po eno **ploščato, polokroglo in okroglo pilo za kovino**.

### Tehnični opis

Značilnost blagovnega imena	nasek 2
Nasek	2

Standard	DIN 7261
Število posamičnih pil	6
Vrsta izdelka	Delavniške pile

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

## Pribor

Okrogla pila Dolžina brez nasadila 250 mm	514200 250
Polokrogla pila Dolžina brez nasadila 250 mm	513200 250
Rašpla za les, okrogla Dolžina brez nasadila 250 mm	519370 250
Rašpla za les, ploščata s topim koncem Dolžina brez nasadila 250 mm	519300 250
Ploščata pila Dolžina brez nasadila 250 mm	510200 250
Rašpla za les, polokrogla Dolžina brez nasadila 250 mm	519330 250