

TRICOFLEX**Ojačana gibljiva cev, prozorna, PVC, Dolžina 50 m, Notranji Ø cevi: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080042 13
GTIN	3506110938211
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Cev, ojačana s poliestrskimi vlakni. Temperaturno območje od -15 °C do 60 °C .
TCN-AL, gibka in trpežna visokotlačna cev. Visoka kemijska odpornost. Delovni tlak 15 barov.
Certifikat za živila (VO/2011 – kategorije A/B/C).

Tehnični opis

Material	Troslojna cev iz PVC, ojačana s poliestrom
Barva	prozorna
Zunanji Ø cevi	20 mm
Dolžina cevi	50 m
Notranji Ø cevi	13 mm
Maksimalni obratovalni tlak	15 bar
Certifikat za živila (VO/2011)	da
Temperaturno območje	$-15 - 60\text{ °C}$

Značilnost blagovnega imena

Dolžina 50 m

Vrsta izdelka

Cev