

**Garant**
**Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, Ø k10 DC: 11 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191640 11
GTIN	4045197104335
Razred artikla	11W

**Opis**
**Izvedba:**

**Univerzalni rezkarji z grobo-finoreznim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.**  
 Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.  
**Ekscentrično brušene proste ploskve.**  
 Univerzalna geometrija rezil.

**Tehnični opis**

Število zob Z	3
Ø rezila D <sub>c</sub>	11 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Celotna dolžina L	79 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	22 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k10
Kot spirale	25 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		