

**Garant****Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, Ø k10 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191700 8
GTIN	4045197104595
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

**Z grobo-finoreznim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.** Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil. Univerzalni rezkarji za obodno ali potopno rezkanje in stranskim pomikom.

**Prednosti:**

V primerjavi z večrezilnimi rezkarji **ugodnejše odvajanje odrezkov zaradi večjih utorov za odrezke.**

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	8 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,016 mm
Širina posnetja vogala pri $45^\circ$	0,3 mm
Število zob Z	3
Ø držala $D_s$	10 mm
Celotna dolžina L	88 mm
Dolžina rezil $L_c$	38 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k10
Kot spirale	25 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		