



Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna, HBF20, Korak: 1mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271972 1
GTIN	4062406592967
Razred artikla	22B

Opis

Izvedba:

Polno sintrano.

Tehnični opis

Korak navoja	1 mm
Zvrst	HBF20
Kakovost	DIN 13 6H
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Debelina	3,68 mm
Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	220 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	150 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	75 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	130 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		