



Ploščica za struženje navojaz delnim profilom 60°; zunanji navoj, desna, HBF20, Korak: 0,5-3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271974 0,5-3
GTIN	4062406593018
Razred artikla	22B

Opis

Izvedba:

Polno sintrano.

Tehnični opis

maksimalni korak navoja	3 mm
Korak navoja	0,5 mm
Zvrst	HBF20
Kakovost	DIN 13 6H
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Debelina	3,68 mm
Velikost ploščice L	16 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za struženje navoja**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	220 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	150 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	75 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	130 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		