



## Čistilnik zraka PURIFIAIR, Tip: 620



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	981081 620
GTIN	4250101189500
Razred artikla	90N

### Opis

#### Izvedba:

Čistilnik zraka PURIFIAIR za zmanjšanje obremenitve z virusi in škodljivih snovi v notranjih prostorih z večkomponentnimi filtrskimi sistemi ter integriranimi filtri EPA/HEPA in filtri z aktivnim ogljem.

Čistilnik zraka odstrani spore plesni, cvetni prah in alergene, razgradi klice in bakterije ter poskrbi, da postanejo nenevarne. Iz prostorskega zraka odstrani neprijetne vonjave in škodljive pline ter nenehno filtrira fini prah.

Vsak čistilnik zraka zagotavlja volumenski tok od 160 do 620 m<sup>3</sup>/h (5 stopenj obratovanja) in je primeren za uporabo na prostornini pribl. 100 m<sup>3</sup> (ustreza prostoru s površino 40m<sup>2</sup> in višino 2,5 m). Za večje prostore je treba uporabiti večje število naprav. Pri določanju optimalnega števila čistilnikov zraka vam bo z veseljem pomagala naša prodajna ekipa.

#### Filtrirna tehnika:

Dvostranski sesalni čistilnik zraka z večkomponentno filtrirno enoto, ki jo sestavljajo:

- **Pralni predfiltri iz kovinske tkanine za izločanje grobega prahu, za razbremenitev naslednjih stopenj filtra.**
- **Predfilter G4 za izločanje grobih nečistoč zagotavlja daljšo življenjsko dobo filtrov (velikost delcev > 0,3 µm, kot so cvetni prah, spore, vlakna, lasje, žuželke itd.) in zaščito naslednjih stopenj filtra.**

- **Filter EPA, razred filtra E12, za izločanje srednje velikih delcev (velikost delcev > 0,3 µm, kot so bakterije, klice itd.).**
- **Filter HEPA, razred filtra H14 po EN 1822, za izločanje najmanjših delcev in nanodelcev, z učinkovitostjo do 99,995 % (MPPS, kot so virusi in klice).**
- **Filter z aktivnim ogljem absorbira neprijetne vonjave in plinaste škodljive snovi.**

Elektronski prikaz vas opozori na potrebno menjavo filtra.

#### **Obseg dobave:**

Čistilnik zraka vklj. z daljinskim upravljalnikom, prva večkomponentna filtrirna enota.

#### **Napotek:**

Čistilnik zraka zagotavlja trajno učinkovite rezultate samo, če v rednih intervalih izvedete zamenjavo uporabljenih filtrov. Priporočilo: 2 – 3 menjave filtra na leto (glede na obseg in pogostost uporabe ter stopnjo umazanosti zraka).

Višina: 669 mm

Širina: 400 mm

Globina: 400 mm

Nazivna napetost: 220 - 240 V

Nazivna frekvenca: 50 / 60 Hz

Nazivna moč, način mirovanja: 5,5 W

## **Tehnični opis**

Nazivna moč, način Turbo	40 W
Globina	400 mm
Nazivna moč, način mirovanja	5,5 W
Delovni hrup	31 - 49 dB
Masa	14 kg
Višina	669 mm
Nazivna napetost	220 - 240 V
Nazivna frekvenca	50 / 60 Hz
Širina	400 mm
Količina prečiščenega zraka brez delcev	620 m <sup>3</sup> /h
Napajanje	Omrežno napajanje
Serijska	PURIFIAIR
Vrsta izdelka	Čistilnik zraka

