

Garant**Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, Ø k10 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191700 12
GTIN	4045197104618
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Z grobo-finoreznim profilom in brušenimi prostimi ploskvami. Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje. Osnovo širokih zob je možno večkrat nabrusiti, ne da bi se spremenil profil. Univerzalni rezkarji za obodno ali potopno rezkanje in stranskim pomikom.

Prednosti:

V primerjavi z večrezilnimi rezkarji **ugodnejše odvajanje odrezkov zaradi večjih utorov za odrezke.**

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Število zob Z	3
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Ø rezila D_c	12 mm
Ø držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Dolžina rezil L_c	53 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k10
Kot spirale	25 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		