

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena s krilnimi vrati brez okna,
Višina: 900mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942701 900
GTIN	4062406595494
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 30×28G. Primerni predali: 26×24G (naročite posebej).
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Širina	750 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Višina	900 mm

Izvedba omare	Osnovna omara
Širina v G	30
Globina	700 mm
Položaj ročaja	zgoraj
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati brez okna
ComfortClose	ne
Uporabna višina	745 mm
Globina v G	28
Masa	59 kg
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11

914226 GP11