

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena s krilnimi vrati z oknom,
Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942703 800
GTIN	4062406595500
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 30×28G. Primerni predali: 26×24G (naročite posebej).
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Globina	700 mm
Uporabna višina	645 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da

Globina v G	28
Prednje stranice omare	s krilnimi vrati z oknom
Položaj ročaja	zgoraj
Višina	800 mm
Širina	750 mm
Širina v G	30
ComfortClose	ne
Masa	56 kg
Izvedba omare	Osnovna omara
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Ročaj za GridLine Tip GP11	914226 GP11
----------------------------	-------------