

Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena z drsnimi vrati brez okna,
Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	942745 800
GTIN	4062406595869
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 60×28G. Primerni predali: 26×20G (naročite posebej).
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

Prednje stranice omare	Drsna vrata brez okna
Masa	107 kg
Širina v G	60
Izvedba omare	Osnovna omara
Globina v G	28

Položaj ročaja	zgoraj
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Globina	700 mm
Širina	1500 mm
Uporabna višina	663 mm
Višina	800 mm
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremljanje
Debelina materiala	0,9 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare	1600
Nastavljanje višine v rastru	25
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Velikoprostorska omara

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip GP21	914227 GP21
---------------------------------------	-------------