


Garant GRIDLINE

**Velikoprostorske omare in omare za težka bremena z drsnimi vrati z oknom,
Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 942747 800 |
| GTIN | 4062406595883 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Neopremljena omara 60×28G. Primerni predali: 26×20G (naročite posebej).
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Napotek:

Za police in pribor za velikoprostorske omare in omare za velika bremena GridLine glejte art. 942530–942610 in skupino 95.

Uporaba kot omara za velika bremena mogoča le s policami za težka bremena art. 942610.

Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Tehnični opis

| | |
|--|---------------|
| Širina v G | 60 |
| Uporabna višina | 663 mm |
| Masa | 107 kg |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | da |
| Izvedba omare | Osnovna omara |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Globina v G | 28 |
| Širina | 1500 mm |
| Višina | 800 mm |
| Globina | 700 mm |
| ComfortClose | ne |
| Prednje stranice omare | Drсна vrata z oknom |
| Položaj ročaja | zgoraj |
| Izvedba | za individualno opremljanje |
| Debelina materiala | 0,9 mm |
| Nosilnost notranjega ohišja omare | 1600 |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka | Velikoprostorska omara |

Pribor

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Puša ključavnice za GridLine Tip GP21 | 914227 GP21 |
|---------------------------------------|-------------|