

Garant
Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, Ø k10 DC: 6mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	191640 6
GTIN	4045197104281
Razred artikla	11W

Opis
Izvedba:

Univerzalni rezkarji z grobo-finoreznim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
 Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Ekscentrično brušene proste ploskve.
 Univerzalna geometrija rezil.

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Število zob Z	3
Ø rezila D_c	6 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,015 mm
Ø držala D_s	6 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Dolžina rezil L_c	13 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k10
Kot spirale	25 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		