

**Garant****Varnostna spojka s cevnim priključkom Notranji navoj, Priključni notranji navoj: 3/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080371 3/8
GTIN	4062406596248
Razred artikla	01A

**Opis****Izvedba:**

Varnostna spojka GARANT je visokozmogljiva spojka z izjemno visoko kapaciteto pretoka iz pocinkanega jekla. Novo, izboljšano enoročno upravljanje.

Pretok: 2250 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. Ustreza ISO-standardu 4414, ISO-standardu B in EN 983.

**Napotek:**

Serija GARANT ustreza evropskemu standardu 7,6 (nazivni Ø 7,6 mm, evropski profil) in je združljiva z vsemi običajnimi sistemi.

Ta serija GARANT je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.

**Tehnični opis**

Maksimalni obratovalni tlak	16 bar
Pretok	2250 l/min
Priključni notranji navoj	3/8 col
Vrsta izdelka	Spojka

