

Garant
Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, Ø k12 DC: 7mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	1917107
GTIN	4045197104731
Razred artikla	11W

Opis
Izvedba:
Fini rebrasti profil z brušeno prosto ploskvijo.
Tehnični opis

Ø rezila D_c	7 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
Število zob Z	4
Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	66 mm
Dolžina rezil L_c	16 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot spirale	27-30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		