

rapid**Boben za cev, ohišje iz litega aluminija, Tip: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080074 20
GTIN	4030704030092
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Navijalnik gibljive cevi z **vodeno**, in s pomočjo obstojnih vzmeti delujočo **avtomatiko za odvijanje in navijanje kabla z večkratnim zaskokom na obrat**.

Odprt navijalnik gibljive cevi z ohišjem **iz aluminijeve litine**, pocinkanim, **vrtljivim lokom za vodenje kabla** in robustno, **z najlonom ojačano cevjo iz PVC**.

Uporaba:

Primerna za zrak.

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih cevi.

Tehnični opis

Uporabna dolžina cevi	20 m
Izhodni priključek	3/8 col
Material cevi	Polivinilklorid
Maksimalni obratovalni tlak	20 bar
Material ohišja	Aluminij

Vhodni priključek	3/8 col
Širina ohišja	380 mm
Višina ohišja	375 mm
Globina ohišja	155 mm
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi