


Garant
VHM rezkar DIN 6535 HA, TiAlN, Ø e8 DC: 7mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 203440 7 |
| GTIN | 4045197119445 |
| Razred artikla | 11X |

Opis
Izvedba:

Zaradi najmanj 6 zob

visoka čvrstost in izjemno miren tek.

Dvojno brušene stranske proste ploskve.

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.

Tehnični opis

| | |
|--|------------------|
| Število zob Z | 6 |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,05 mm |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ² | 0,054 mm |
| Ø sprostitve D_1 | 6,8 mm |
| Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprositvijo | 26 mm |
| Ø rezila D_c | 7 mm |
| Ø držala D_s | 8 mm |
| Celotna dolžina L | 63 mm |
| Dolžina rezil L_c | 16 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |
| Toleranca nazivnega Ø | e8 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Kot spirale | 45 stopinj |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | DIN 6527 |
| Tip | N |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | 0,1xD pri robljenju |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 600 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 400 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 190 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 170 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 160 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 95 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 85 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | pogojno primerno | 65 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 75 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 60 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 120 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |

Zrak
Storitve pogojno primerno

Brušenje držala Tip HB 129100 HB