

HOLEX**Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, desna, Ø območja zareze D1/
D2: 35/50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	278043 35/50
GTIN	4062406601911
Razred artikla	22B

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).
Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.

$D_2 = 999$ v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Tehnični opis

minimalni Ø 1. zareze D_1	35 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	14 mm
minimalni Ø 1. zareze D_2	50 mm
Širina držala b	20×20 mm
Vijak	279816 4
Vrsta uporabe	desna
z notranjim hlajenjem	ne
Širina zareze w	3; 4 mm
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

