

HOLEX**Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje, leva, Ø območja zareze D1/
D2: 160/250mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 278046 160/250 |
| GTIN | 4062406602208 |
| Razred artikla | 22B |

Opis**Izvedba:**

Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm).

Za zarezovalne ploščice art. 278029–278036.

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.

D_2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| minimalni Ø 1. zareze D_1 | 160 mm |
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 14 mm |
| minimalni Ø 1. zareze D_2 | 250 mm |
| Širina držala b | 25×25 mm |
| Vijak | 279816 4 |
| Vrsta uporabe | leva |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Širina zareze w | 3; 4 mm |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |

