

**HOLEX****Razdelilni blok Za spojko za stisnjeni zrak, 1/4-colsko, Število razdelilnih priključkov: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080208 4
GTIN	4062406599102
Razred artikla	02A

**Opis****Izvedba:**

Razdelilni bloki iz aluminija (rdeče eloksirani) za pnevmatske napeljave. Lahko se jih montira neposredno na stroj. S pregledno razporeditvijo pnevmatskih napeljav se povečata varnost pri delu in proizvodna zanesljivost, hkrati pa se s centralnim dovajanjem prihrani pri energiji in cevovodih.

**Obseg dobave:**

Razdelilni blok z industrijsko spojko št. 080230 vel. 1/4. Brez tesnilnih čepov.

**Napotek:**

Primerne mašilne čepe najdete pod art. 080207 V.

**Tehnični opis**

Širina	43,5 mm
Priključni navoj	1/4 col
Število razdelilnih priključkov	4
Vhodni priključni navoj	3/4 col
Temperaturno območje	-20 - 200 °C
Material ohišja	Aluminij

Maksimalni obratovalni tlak	15 bar
Dolžina	190 mm
Barva	rdeč
Vrsta izdelka	Razdelilni blok

## Pribor

Industrijska spojkaZunanji navoj Priključni zunanji navoj 1/4 col	080230 1/4
Razdelilni blokZa spojko za stisnjeni zrak, 1/4-colsko Število razdelilnih priključkov 4	080209 4