

HOLEX**Razdelilni blok Za spojko za stisnjeni zrak, 1/4-colsko, Število razdelilnih priključkov: 4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080209 4
GTIN	4062406605018
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Razdelilni bloki iz aluminija (rdeče eloksirani) za pnevmatske napeljave. Lahko se jih montira neposredno na stroj. S pregledno razporeditvijo pnevmatskih napeljav se povečata varnost pri delu in proizvodna zanesljivost, hkrati pa se s centralnim dovajanjem prihrani pri energiji in cevovodih.

Obseg dobave:

Razdelilni blok brez nastavkov, brez spojk in brez zapiralnih čepov.

Napotek:

Primerne mašilne čepe najdete pod art. 080207 V.

Tehnični opis

Material ohišja	Aluminij
Vhodni priključni navoj	3/4 col
Dolžina	190 mm
Maksimalni obratovalni tlak	15 bar
Širina	43,5 mm
Temperaturno območje	-20 - 200 °C
Priključni navoj	1/4 col

Število razdelilnih priključkov	4
Barva	rdeč
Vrsta izdelka	Razdelilna doza