

**Garant**

**Povrtna glava Cermet HPC H7, jeklo za zaprte izvrtine, neprevlečeni,  
Nazivni Ø D: 42,201-Xmm**

**Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 239715 42,201-X |
| GTIN                  | 4062406606060   |
| Razred artikla        | 23A             |

**Opis****Izvedba:**

Sistem zamenljivih povrtnih glav, **končno brušenih za prileg IT7**. Geometrija rezil je prilagojena namenu uporabe.

**Sistemski krožni tek  $\leq 5 \mu\text{m}$  (glede na glavo in držalo) v nameščenem položaju.**

S kratkimi rezili in ravnimi utori.

**Uporaba:**

**Za zaprte izvrtine.**

Za HPC-/HSC-povrtavanje.

**Napotek:**

**Skupna uporabna dolžina** =  $L_1$  (vpenjalo št. 239740/239745) + l (zamenljiva glava št. 239710 do 239720).

Primeren vpenjalni ključ art. 219987. Nastavki za momentni ključ art. 219986.

Druge velikosti so dobavljive po naročilu. Dobavni rok: 4 tedni

Minimalna količina naročanja: 1 kos

Posebna izdelava po naročilu stranke:

Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

**Tehnični opis**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Velikost vpenjalnega trna | 29 mm |
| Dolžina rezil $l_1$       | 12 mm |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Dolžina glave l            | 30 mm                       |
| Število rezil Z            | 8                           |
| Ø območja                  | 42,201 - 432 mm             |
| Serija                     | TopCut                      |
| Prevleka                   | neprevlečeni                |
| Rezalni material           | Cermet                      |
| Standard                   | Tovarniški standard         |
| Toleranca vrtanja          | H7                          |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti izvrtini         |
| Strategija odrezovanja     | HPC                         |
| z notranjim hlajenjem      | da                          |
| Polstandardno              | da                          |
| primerni vpenjalni trn     | GARANT TopCut               |
| Vrsta izdelka              | Rezalni vložek za povrtanje |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm  | primerno         | 140 m/min      | P          |
| Jeklo < 750 N/mm  | primerno         | 140 m/min      | P          |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         | 140 m/min      | P          |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno         | 120 m/min      | P          |
| GG                | pogojno primerno | 160 m/min      | K          |
| GGG               | pogojno primerno | 140 m/min      | K          |
| Olje              | primerno         |                |            |
| mokro maks.       | primerno         |                |            |