

Garnitura držal za struženje, desna, Velikost držala/ploščice: 32mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255130 32
GTIN	4062406609436
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Velikost držala	32 mm
Nadomestni del	259981 3
Dolžina glave L ₁	40 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15; PSSNR 3232P12
Celotna dolžina L	170 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desna
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/16 mm

250018 25/16

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/15 mm

250610 25/15

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 3

259981 3

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm

251112 25/12