

Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 32mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255121 32
GTIN	4062406609429
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Celotna dolžina L	170 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Nadomestni del	259981 9
Dolžina glave L ₁	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..; DN.. 1506..
Velikost držala	32 mm
ISO-oznaka držala	PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 9

259981 9