

Garnitura držal za struženje, levi, Velikost držala: 32mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255131 32
GTIN	4062406609443
Razred artikla	29W

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Velikost držala	32 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
Celotna dolžina L	170 mm
ISO-oznaka držala	PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12
Nadomestni del	259981 3
Dolžina glave L ₁	40 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/12 mm

251113 25/12

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/15 mm

250611 25/15

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 3

259981 3

Držalo za zunanje struženje Velikost držala/ploščice 25/16 mm

250019 25/16