

Garnitura držal za struženje, desne, Velikost držala: 32mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255120 32
GTIN	4062406609412
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	40 mm
ISO-oznaka držala	PCLNR 3232P16; PDJNR 3232P15
Velikost držala	32 mm
Nadomestni del	259981 9
Celotna dolžina L	170 mm
Funkcijska širina L ₄	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1606..; DN.. 1506..
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desne
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za vpenjalno držalo Tip 8

259981 8