

Garant GRIDLINE

Komplet koles, nastavljivih po višini Garnitura, 2-delna., Tip: 1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927206 1
GTIN	4062406605285
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Ročno nastavljanje višine v obliki vstavnega modula za vstavljanje v noge delovne mize vklj. s kolesi s \varnothing 125 mm. Zaščita pred nitjo preprečuje blokiranje kolesa. Optimalen miren tek zaradi kakovostnih krogličnih ležajev, tiha poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, minimalni tekalni upor. Garnitura koles ima maksimalno nosilnost 100 kg in je ni dovoljeno montirati na nožne dele z višino 900 mm. Ni možno v povezavi z delovnimi mizami Ready-to-go. Nastavljanje višine v rastru 25 mm.

Obseg dobave:

Garnitura, sestavljena iz 2 vstavnih modulov, primerna za 1 nožni del oziroma 2 nogi. Garnitura vsebuje 2 vstavna modula s **trdno nameščenimi kolesi** vključno s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Nastavljanje višine, svetlo sivo RAL 7035, **prašnata barva**. Kolesa pocinkana, brez možnosti konfiguracije.

Napotek:

Vgradnja koles poveča delovno višino delovne mize za 150 mm. Za delovno mizo z 2 nožnima deloma potrebujete 2 garnituri.

Pri izračunu nosilnosti delovne mize moramo upoštevati samo 3 kolesa. Maksimalna nosilnost delovne mize znaša 150 kg.

Tehnični opis

Širina	45 mm
Območje nastavljanja višine	150 mm
Višina	325 mm
Globina	95 mm
Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Nosilnost na kolo	50 kg
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Rola