

**Garant**
**Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, Ø k12 DC: 16mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 191710 16     |
| GTIN                  | 4045197104809 |
| Razred artikla        | 11W           |

**Opis**
**Izvedba:**
**Fini rebrasti profil z brušeno prosto ploskvijo.**
**Tehnični opis**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Število zob Z   | 4                    |
| Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm              |
| Ø rezila $D_c$  | 16 mm                |
| Ø držala $D_s$  | 16 mm                |
| Celotna dolžina L   | 92 mm                |
| Dolžina rezil $L_c$   | 32 mm                |
| Smer pristavljanja  | vodoravno in poševno |
| Držalo  | DIN 1835 B s h6      |
| Toleranca nazivnega Ø   | k12                  |
| Kot spirale   | 27-30 stopinj        |
| Kot posnetja roba   | 90 stopinj           |
| Prevleka  | neprevlečeni         |
| Rezalni material  | HSS Co 8             |
| Standard  | DIN 844 B            |
| Profil rezkanja   | NF                   |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| z notranjim hlajenjem | ne           |
| Barvni prstan         | brez         |
| Vrsta izdelka         | Kotni rezkar |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 83 m/min       | N          |
| Jeklo < 500 N/mm    | primerno         | 30 m/min       | P          |
| Jeklo < 750 N/mm    | primerno         | 25 m/min       | P          |
| Jeklo < 900 N/mm    | pogojno primerno | 25 m/min       | P          |
| GG(G)               | pogojno primerno | 23 m/min       | K          |
| CuZn                | pogojno primerno | 55 m/min       | N          |
| Uni                 | primerno         |                |            |
| mokro maks.         | primerno         |                |            |