

Garant
Visokozmogljivi stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø js12 DC: 22mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	191850 22
GTIN	4045197105585
Razred artikla	11W

Opis
Izvedba:

Večrezilni rezkarji **z utori za lomljenje odrezkov**.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Površina je posebno obdelana.

Prednosti:

Kot finorezni rezkarji s posebno veliko zmogljivostjo odrezovanja.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Ø rezila D _c	22 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,06 mm
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Dolžina rezil L _c	45 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	js12
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		