

Garant
Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, Ø k12 DC: 18mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	191710 18
GTIN	4045197104816
Razred artikla	11W

Opis
Izvedba:
Fini rebrasti profil z brušeno prosto ploskvijo.
Tehnični opis

Število zob Z	4
Ø rezila D _c	18 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,05 mm
Ø držala D _s	16 mm
Celotna dolžina L	92 mm
Dolžina rezil L _c	32 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot spirale	27-30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		