

**Garant**
**Visokozmogljivi stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø js12 DC: 24mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191850 24
GTIN	4045197105592
Razred artikla	11W

**Opis**
**Izvedba:**

Večrezilni rezkarji **z utori za lomljenje odrezkov**.  
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.  
Površina je posebno obdelana.

**Prednosti:**

**Kot finorezni rezkarji s posebno veliko zmogljivostjo odrezovanja.**

**Tehnični opis**

Število zob Z	4
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Ø rezila $D_c$	24 mm
Ø držala $D_s$	25 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Dolžina rezil $L_c$	50 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	js12
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		