

Garant**Visokozmogljivi stebelni rezkar, neprevlečeni, Ø js12 DC: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191850 25
GTIN	4045197105608
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Večrezilni rezkarji **z utori za lomljenje odrezkov**.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Površina je posebno obdelana.

Prednosti:

Kot finorezni rezkarji s posebno veliko zmogljivostjo odrezovanja.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Ø rezila D_c	25 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Ø držala D_s	25 mm
Celotna dolžina L	120 mm
Dolžina rezil L_c	50 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	js12
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		