

rapid**Boben za cev, ohišje iz litega aluminija, Tip: 20SCS****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080074 20SCS
GTIN	4030704033093
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Navijalnik gibljive cevi z **vodeno**, in s pomočjo obstojnih vzmeti delujočo **avtomatiko za odvijanje in navijanje kabla z večkratnim zaskokom na obrat**.

Odprt navijalnik gibljive cevi z ohišjem **iz aluminijeve litine**, pocinkanim, **vrtljivim lokom za vodenje kabla** in robustno, **z najlonom ojačano cevjo iz PVC**. S patentirano, nadzorovano navijalno avtomatiko SCS za preprečevanje materialnih in telesnih poškodb.

Uporaba:

Primerna za zrak.

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih cevi.

Tehnični opis

Izhodni priključek	3/8 col
Vhodni priključek	3/8 col
Uporabna dolžina cevi	20 m
Material cevi	Polivinilklorid

Navijalna avtomatika SCS	da
Maksimalni obratovalni tlak	20 bar
Material ohišja	Aluminij
Višina ohišja	375 mm
Globina ohišja	155 mm
Širina ohišja	380 mm
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi