

Ploščati magnet z natančno mero, AlNiCo, Ø: 8mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085925 8
GTIN	4045197153555
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo z magnetnim jedrom iz AlNiCo.
- Toleranca prilega na zunanji Ø h6.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Maksimalna temperaturna odpornost	220 °C
Nazivna sila držanja	3 N
Višina	12 mm
Površina materiala	pocinkano
Ø	8 mm
Maks. mera skrajšanja zadaj	3 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Paličasti prijemalni magnet

