

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260309 16/07
GTIN	4062406602253
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Velikost ploščice	7 mm
ISO-oznaka držala	SDJCR/L 1616H07
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Dolžina glave L ₁	22 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 22
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500