

**Garant****Zarezovalna ploščica Polni radij, HB9140, Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275012 4
GTIN	4062406612610
Razred artikla	21H

**Opis****Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

**Primerno za:**

Nosilci rezil art. 274010–274026.

**Tehnični opis**

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
Širina zareze w	4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB9140
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica  
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	50 m/min	P
GG(G)	primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		