


Garant**Zarezovalna ploščica Polni radij, HU9310, Širina zareze w: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	275015 4
GTIN	4062406612634
Razred artikla	21H

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274010–274026.

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,12 mm/v
Prevleka	neprevlečeni
Širina zareze w	4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HU9310
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	380 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
mokro maks.	primerno		