

Garant**Zarezovalna ploščica Polni radij, HU9310, Širina zareze w: 3mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 275015 3 |
| GTIN | 4062406612627 |
| Razred artikla | 21H |

Opis**Uporaba:**

Za nosilce rezil art. 274030 – 274090.

Primerno za:

Nosilci rezil art. 274010–274026. Noži za notranje struženje art. 274170–274171.

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ² | 0,1 mm/v |
| Širina zareze w | 3 mm |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Zvrst | HU9310 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 380 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 360 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 280 m/min | N |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |