

Garant**Kovček za serviserje z vložkom za dno in tablami za orodje, Tip: TSA****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	692955 TSA
GTIN	4062406615727
Razred artikla	61G

Opis**Izvedba:**

Umetna masa X-ABS je izredno odporna na udarce, nezlomljiva in s tem primerna za letalski transport. S strukturo površine, ki je odporna proti praskam, ne drsi (učinek gumiranja) in je izredno **prizanesljiva do površin**. Okvir iz aluminijeve tlačne litine s **3D-aluminijastimi loki**, vgrajenimi nagibnimi cilindričnimi ključavnicami in plinskimi vzmetmi za blokado odpiranja.

Notranja oprema:

1 vložek za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje z 11 elastičnimi zankami (art. 693082), 1 vzdolžna pregrada (art. 692993) v vložku za dno kovčka, 1 tabla za orodje z držali za orodje na sprednji in zadnji strani (art. 693088), 1 tabla za orodje s 23 elastičnimi zankami za orodje in 1 žepom na sprednji in zadnji strani (art. 693089). **S TSA-ključavnico.**

Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Notranja dolžina: 470 mm

Notranja širina: 350 mm

Notranja višina: 200 mm

Masa: 6,8 kg

Tehnični opis

Notranja višina	200 mm
-----------------	--------

Notranja dolžina	470 mm
Notranja širina	350 mm
Masa	6,8 kg
Material	X-ABS
Način shranjevanja orodja	Držalo za struženje
Način shranjevanja orodja	Žepi
Obremenljivost kovčka	35 kg
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

Pribor

Tabla za orodje s 23 elastičnimi zankami in 1 žepom	692989
Vzdolžna pregrada za vložek za dno kovčka art. 692980/692981/692982	692993
Vložek za dno kovčka vklj. s tablo za orodje z 11 elastičnimi zankami	692982
Tabla za orodje z držali za orodje	692988
Garnitura ključavnic za kovček za orodje	692994
Ročaj	692995
Vložek s srednjo pregrado, 6 malimi pregradami in pokrovom	692770