

**Garant**
**Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, Ø k12 DC: 11 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191710 11
GTIN	4045197104779
Razred artikla	11W

**Opis**
**Izvedba:**
**Fini rebrasti profil z brušeno prosto ploskvijo.**
**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Ø rezila $D_c$	11 mm
Število zob Z	4
Ø držala $D_s$	12 mm
Celotna dolžina L	79 mm
Dolžina rezil $L_c$	26 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot spirale	27-30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF

z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		