



Izpihovalna pištola, Tip: KS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080120 KS
GTIN	4047322129282
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Univerzalna, za obratovalni tlak do 10 barov. (Umetna masa) **brezstopenjsko nastavljiva**, s podaljševalno cevjo.

Obseg dobave:

Vklj. s spojnim nastavkom art. 080157 vel. 1/4 col in cevnim nastavkom 9 mm.

Napotek:

Za primerno držalo izpihovalne pištole glejte art. 955750.

Maksimalni obratovalni tlak: 10 bar

Pretok pri 6 bar: 460 l/min

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	10 bar
Material	Umetna masa
Pretok pri 6 bar	460 l/min
Tip	KS

