

Garant**SEHT 1204 AFSN, HB7535, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG2108 UNI |
| GTIN | 4062406619497 |
| Razred artikla | GGN |

Opis**Primerno za:**

Rezkar za plano rezkanje GARANT art. 214200 in art. 214205.

Vsebina:

50 × 214310 UNI

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 3,5$ mm.**Tehnični opis**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Debelina ploščice E | 4,76 mm |
| Tip | UNI |
| Vsebina | 50 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SEHT 1204 AFSN |
| Zvrst | HB7535 |
| Rezalni material | HM |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 260 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 220 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 150 m/min | M |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

SEHT 1204 AFSN Tip UNI

214310 UNI