

**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB7520, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

- Rezkalne obračalne ploščice so primerne za večje rezalne hitrosti in podajanja.
- Precizno sintrane in brušene za najboljšo kakovost površine.
- Finozrnata struktura za veliko žilavost in odpornost proti obrabi.

**Primerno za:**

Rezkar za plano rezkanje GARANT art. 214395 in art. 214400.

**Vsebina:**

50 × 214440 UNI

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Tip	UNI
Debelina ploščice E	3,18 mm
Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	SDMX 0903 AFEN
Zvrst	HB7520

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	350 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	255 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	130 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	235 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

SDMX 0903 AFEN Tip UNI

214440 UNI