


rapid**Boben za cev, ohišje iz jeklene pločevine, Tip: 15****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080076 15
GTIN	4030704090041
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Navijalnik gibljive cevi z **vodeno** in s pomočjo obstojnih vzmeti delujočo **avtomatiko za odvijanje in navijanje kabla z večkratnim zaskokom na obrat**.

Odprt navijalnik gibljive cevi v izvedbi **iz lakirane, delno pocinkane jeklene pločevine s spremenljivim iztokom** in robustno **gumijasto cevjo**.

Uporaba:

Primerna za zrak, vodo, olje, dizel.

Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom, red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih cevi.

Tehnični opis

Uporabna dolžina cevi	15 m
Izhodni priključek	1/2 col
Maksimalni obratovalni tlak	50 bar
Vhodni priključek	1/2 col
Material ohišja	Jeklena pločevina, lakirana

Višina ohišja	494 mm
Globina ohišja	180 mm
Širina ohišja	470 mm
Vrsta izdelka	Navijalnik gibljive cevi