

**Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Neodim, Ø: 6mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 085924 6      |
| GTIN                  | 2050001737717 |
| Razred artikla        | 08Q           |

**Opis****Izvedba:**

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz neodima.**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.</b>**

**Uporaba:**

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

**Napotek:**

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

**Tehnični opis**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Ø                                 | 6 mm      |
| Višina                            | 4,5 mm    |
| Višina z navojem                  | 11,5 mm   |
| Masa                              | 2,7 g     |
| Površina materiala                | pocinkano |
| Maksimalna temperaturna odpornost | 80 °C     |
| Puša z navojem                    | da        |
| Nazivna sila držanja              | 5 N       |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Navoj                     | M3 mm                      |
| Material magnetnega jedra | Neodim                     |
| Vrsta izdelka             | Ploščati prijemalni magnet |

---

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj M3 | 085921 M3 |
|---|-----------|