

**Ploščati magnet S kavljem, Neodim, Velikost držala: E1070/NEO****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 085974 E1070/NEO |
| GTIN | 5012095619390 |
| Razred artikla | 08Q |

Opis**Izvedba:**

Prosto vrtljivo za 360° okrog magnetne osnove, možnost nagibanja 180°.

Uporaba:

Idealno za obešanje različnih artiklov brez vijakov ali žabljev.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Ø | 25 mm |
| Masa | 38 g |
| Višina | 65 mm |
| Nazivna sila držanja | 180 N |
| Material magnetnega jedra | Neodim |
| Vrsta izdelka | Ploščati prijemalni magnet |

